



## Schrankschuhänger zum Schrauben, sichtbar Cabinet hanger for screw fixing, visible

290.02.711  
290.02.710

**i** „mm“

**A** 290.02.711      **B** 290.02.710

**+**

Ø 4 x 16

**i** „mm“

Platzbedarf - Korpus  
Space requirement - cabinet

**i** „mm“

Platzbedarf - Seitenwand  
Space requirement - side panel

**i** „mm“

Rückwand Ausschnitt  
Rear panel - recess

**i** „mm“

Befestigung mit Aufhängeschiene  
Fixing with wall rail

**i** „mm“

PZ 2

Hinweis  
Note

**i** „mm“

<b>DE</b>	Verstellbereich (bei max. 4.0 mm Rückwand)	
	Aufhängeschiene	
Höhenverstellung	unten 10	oben 8
Seitenverstellung	links 9	rechts 9
Tiefenverstellung (bei mind. Frei- raum 14 mm)	hinten 7	vorne 7
<b>EN</b>	Adjustment range (with rear panel of max. 4.0 mm)	
	Wall rail	
Height adjustment	bottom 10	top 8
Side adjustment	left 9	right 9
Depth adjustment (with clearance of min. 14 mm)	back 7	front 7

**i** „mm“

**max. 90 kg**  
(DIN EN 15939)

**DE** Oberschrank gegen unbeabsichtigtes Aushängen sichern!

**EN** Protect wall unit against unintentional unhooking!

732.22.401

HDE 06/2017